



感染対策関連用品 Infection control supplies



RENTALCATALOGUE.



ビーエッチ 株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9
TEL022-236-0050 FAX022-236-0070



感染対策関連用品

※表記の金額は全て税別となります。



ヴァンティアンパネル/W900×H2100mm

1日2,550
2日3,190
3日3,830
4日4,150
5日4,470
6日4,790
7日5,100
その後+230
30日10,200

- ・縦横どちらも使用可能
- ・両面使用可
- ・ポスター掲示可能（専用テープ別売）

- ・他サイズもあります
W900×H1800mm
W900×H1200mm

～オプション品～
ヴァンティアンパネル用マジックテープ(100個入)
1600円

ヴァンティアンパネル用ワイヤーフック
1日200
2日250
3日300
7日400



Jパネル/W900×H2100mm

1日2,550
2日3,190
3日3,830
4日4,150
5日4,470
6日4,790
7日5,100
その後+230
30日10,200

- ・支柱マグネット式
- ・両面使用可
- ・ポスター掲示可能
（専用ワイヤーフック別途レンタル）
- ※オフィス用品掲載品

～オプション品～
J-パネル専用フックハンガー
1日200
2日250
3日300
7日400



ドアパネル
W900×H2100mm
1日2,550
2日3,190
3日3,830
4日4,150
5日4,470
6日4,790
7日5,100
その後+230
30日10,200

付属品：専用カギ



三つ折パーテーション/W1800×H1720mm

1日7,500
2日9,380
3日11,250
4日12,190
5日13,130
6日14,070
7日15,000
その後+1,500
30日30,000

- ・折り畳み時
W620×D400×H1720mm
- ・重量：25kg
- ※オフィス用品掲載品

飛沫防止用透明横幕



ポップスタンドL型

1～14日1,600
15～30日2,400
※展示会用品掲載品

・W400×約H1350～2100mm

↓下記写真のようにビニールを
挟み仕切りとして使用可能です。



サイズ

W2650×H1000mm

1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400

サイズ

W2650×H1000mm

1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400

- ・四方ハトメ有
- ・紐無し
※設置の為にひもやインシュロック等は
お客様にてご準備ください。



ベルトパーテーションポール


1日2,800
2日3,500
3日4,200
4日4,550
5日4,900
6日5,250
7日5,600
その後+243
30日11,200

- ・サイズ：φ60×H730mm ベース部分φ300
- ・ベルト長さL2000mm
- ・スタッキング不可
- ※セレモニー&パーティ用品掲載品

※スタッキング可能タイプも
取り寄せにてご手配可能です。
お問合せ下さい。

感染対策関連用品

※表記の金額は全て税別となります。




飛沫防止パネル①窓付/W850×H900mm スタンド付

7日2,000
その後+90
30日4,000

- ・スタンド付
- ・窓部（W350×H200mm）
- ・四つ角に取付用穴が開いています。

※大きな傷や破損の場合、
買取となりますので予めご了承ください。

↓W900ハンガーラックへ取り付けて使用可能



飛沫防止パネル②/W870×H650mm スタンド付

7日1,750
その後+80
30日3,500

- ・スタンド付
- ・窓無し
- ・四つ角に取付用穴が開いています。

※大きな傷や破損の場合、
買取となりますので予めご了承ください。

パネル用スタンド



7日500
その後+20
30日1,000

- ・2個1セット
- ・L300×D850×H550mm
- ・対応厚み：～15mm迄
- ・対応パネルサイズ：H300～H1800mm

パネル用クランプ



7日500
その後+20
30日1,000


- ・2個1セット
- ・対応パネル厚：3～8mm
- ・クランプ取付厚：10～40mm以内
- ・重量：300g(1個あたり)
- ※ねじ締めには六角レンチが必要です。



シングルハンガー/W900mm

1～15日2,200
16～30日4,400

- ・サイズ：W900×D410×H1100～1700mm



【販売】ビニールクロス/

1枚 450円

素材：塩化ビニール製
サイズ：1370×2200×0.08mm



カラーコーン


| 重り付 | 単品 |
|-------|-------|
| 1日390 | 1日190 |
| 2日420 | 2日210 |
| 3日450 | 3日230 |
| 4日480 | 4日250 |
| 5日510 | 5日270 |
| 6日540 | 6日290 |
| 7日570 | 7日310 |

- ・カラー：赤 or 緑



カラーバー

1日190
2日210
3日230
4日250
5日270
6日290
7日310



- ・カラー：赤白 or 緑白
- ・長さ：約2100mm





非接触消毒液ディスペンサー/360ml

1~2日2,000
3日2,400
4日2,600
5日2,800
6日3,000
7日3,200
その後+140
30日6,400

電源：単三アルカリ乾電池×4本
※乾電池はお客様にてご準備お願い致します。
容量：360ml
外寸：φ93×上部135×高さ203mm
重量：345g
防水レベル：IPX4
吐出量：2段階

※液体タイプのアルコール消毒液をご使用下さい。
ジェルタイプの消毒液には対応しておりませんのでご注意ください。
※噴射量が多い為、ご使用の際は下にタオル等敷く事をお勧めいたします。
※アルコール消毒液はお客様にてご準備お願い致します。一緒に購入ご希望の方はお問合せ下さい。

非接触赤外線体温計/HFS-1000

サイズ：約W42×D42.5×H191.1mm 測定部位：こめかみ
使用温度範囲：16~40℃ 最小表示単位：0.1℃
最大許容誤差：±0.2℃(体温測定モード) 36~39℃
最小温度範囲：22.0~42.5℃(体温測定モード) 0.0~100℃
(温度測定モード) 16~40℃(室温測定モード)
使用電池：単3形乾電池2本

1~2日2,000
3日2,400
その後+200
7日3,200
その後+140
30日6,400



ペダル式消毒液スタンド

1~3日2,700
4日2,925
5日3,150
6日3,375
7日3,600
その後+160
30日7,200

- 適応ボトル：高さ180mm~270mmの手指消毒液に対応しております。
 - 本体サイズ：幅25cm×奥行30cm×高さ104cm
 - 本体重量：約4.2kg
 - 材質：スチール製
- ※受け台の高さ変更用のドライバーもご準備下さい。

※消毒液・消毒液用ボトルは含まれておりません。
お客様にてご準備お願い致します。
アルコール消毒液は別途販売も承ります。お問合せ下さい。

CO2高感度密度計/HCOM-JPCO2-001

型番：HIRO/HCOM-JPCO2-001
本体サイズ：約W120×H60×D25mm
本体重量：約125g
定格入力：5V
使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V800mAh
充電方式：microUSB
充電時間：約3時間
タイマー：USBコード接続時24時間
コードレス使用時1時間

1~7日1,500
8~14日1,990
15~30日3,000



コンパクトCO2濃度測定器/TOA-CO2MG-001



1~7日1,500
8~14日1,990
15~30日3,000

型番：TOA-CO2MG-001
本体サイズ：W93×H72×D42mm
材質：ABS
温度測定範囲：-10~60℃(±2℃)
湿度測定範囲：5%~99%RH(±5%RH)
CO2濃度測定範囲：400~5000 ppm
入力電圧：DC5V
充電方式：microUSB
付属品：本体×1、USBケーブル×1、説明書×1
充電時間：約4~5時間
使用可能時間：約9時間

感染対策関連用品



複数人を同時に瞬時に検温！離れた場所から、簡単に検温が可能です

サーマルカメラ ミラーONE FS258/PRO

<仕様>

付属品：本体・モニター(19~22インチ)・接続ケーブル・HDMIケーブル1m
ACコード・三脚・三脚ケース・リモコン(電池付)・備品明細

設定警告温度：自由に設定

動作環境：屋内推奨(カメラに映る部分に熱源がない環境、非防水)

赤外線カメラの解像度：256×192

可視光カメラ解像度：1280×720

画像出力：HDMI端子

ターゲット：複数のターゲットを同時に表示

(顔画像記録機能付、1m~4m計測…同時に10名程度まで同時計測が可能です)

速度：瞬時

測定：50cm~4m(同時複数可能・顔記録機能)

理論：発熱スクリーニング熱カメラ

精度：±0.5℃(使用環境温度32.9度)

《注意事項》

※1 温度検知が高い場合、別途体温計にて再計測を推奨いたします。

※2 ウイルスに感染しているかどうか判断する製品ではございません。

※3 マスク着用での計測も可能ですが、前髪や帽子等を外したほうが計測しやすい場合がございます。

※4 カメラ画角内に強い光や熱源などがありますと正しく計測されない場合がございます。

PC不要！
かんたん接続

1日 30,000
2~3日 38,000
以降1日毎+11,000

モニターアーム/支柱取付型



1~2日 1000
3日 1200
4日 1300
5日 1400
6日 1500
7日 1600

取付可能サイズ：27型まで
可動域：360度
VESA規格：75×75mm/100×100mm対応
耐荷重：10kg
取付可能パイプ：【丸】直径40~60mm
【角】直径40×40~50×50

カメラ用卓上クランプ



1日 500
2日 625
3日 750
4日 813
5日 875
6日 938
7日 1000

取付可能サイズ：1/4-inchネジ穴を備えている
Logitech Webcam C922 C930e C930 C920 C615に適合
耐荷重：1kg
取付可能サイズ：厚さ60mmまで

サーマルカメラ オプション品

①入場口前 看板

新型コロナウイルス対策実施中

感染拡大防止の ためのお願い

飲食時以外はマスクの着用にご協力ください

感染拡大防止の為、下記に該当する方は
入場をお断りさせていただきます。

【1】過去1週間以内から現在までに、下記①~④を含む体調不良のある方

① 体温37.5度以上
② 強い倦怠感
③ 感冒様症状(咳、咽頭痛、息苦しさ等)
④ 味覚・嗅覚異常などの異変がある
※①~④のいずれかに同居人が当てはまる方も対象となります

【2】PCR検査陽性歴があり、①有症状者では、発症日から10日未満、かつ、症状軽快後72時間以内②症状軽快後24時間経過から24時間以上の間隔をあげ、2回のPCR検査で陰性を確認できていない、または③無症状病原体保有者では、陰性確認から10日未満④検体採取日から6日間経過後、24時間以上の間隔をあげ2回のPCR検査陰性を確認できていない。

【3】新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある方

【4】本人が濃厚接触者として自宅待機中、または、同居者が濃厚接触者として自宅待機中

【5】過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある方

H1800×W900mm

②入場口前 看板

●入退場時の手指消毒実施をお願いします。
●会場内では隣の方との距離の確保をお願いします。
●会場内ではマスク着用をお願いします。
●体調がすぐれない時は参加をご遠慮ください。

H1800×W900mm

③場内 POP

新型コロナウイルス対策実施中

予防対策実施のお願い

新型コロナウイルスの予防や感染拡大防止のため下記のご協力をお願いします。

手・指の消毒 Hand Disinfection

マスクの着用 Wear a Mask

距離の確保 Keep a Distance

検温チェック Temperature Checks

看板1台レンタル料金(税別)
※販売のみ 1枚 1,000円

A3サイズ

オプションレンタル

■ポップスタンド

1~14日 1,600円
15~30日 2,400円

看板1台レンタル料金(税別)

1日 3,000円 / 2~3日 3,800円 / 以降1日追加毎 +1,100円

※複数台のご利用や、1週間以上ご利用、長期ご利用の場合は別途ご相談ください