



感染対策関連用品

Infection control supplies



RENTALCATALOGUE.



ビーエッチ 株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9
TEL022-236-0050 FAX022-236-0070

感染対策関連用品

※表記の金額は全て税別となります。



ヴァンティアンパネル/W900×H2100mm

1日2,550	・縦横どちらも使用可能
2日3,190	・両面使用可
3日3,830	・画紙使用可能
4日4,150	・専用マジックテープ使用不可
5日4,470	・他サイズもあります
6日4,790	W900×H1800mm
7日5,100	W900×H1200mm
その後+230	
30日10,200	

ヴァンティアンパネル用ワイヤーフック

1日200
2日250
3日300
7日400



Jパネル/W900×H2100mm

1日2,550	・支柱マグネット式
2日3,190	・両面使用可
3日3,830	・ポスター掲示可能
4日4,150	(専用ワイヤーフック別途レンタル)
5日4,470	※オフィス用品掲載品
6日4,790	～オプション品～
7日5,100	Jパネル専用フックハンガー
その後+230	1日200
30日10,200	2日250
	3日300
	7日400



Jパネルドア W900×H2100mm

1日2,550
2日3,190
3日3,830
4日4,150
5日4,470
6日4,790
7日5,100
その後+230
30日10,200

付属品: 専用カギ
※カギ紛失の場合、別途
紛失代のご請求となります。



三つ折パーテーション/W1800×H1720mm

1日7,500	・外 寸: W1800×D400×H1720mm
2日9,380	・折畳時: W620×D400×H1720mm
3日11,250	・重量: 25kg
4日12,190	※オフィス用品掲載品
5日13,130	
6日14,070	
7日15,000	
その後+1,500	
30日30,000	

飛沫防止用透明横幕



L型ポップスタンド

1～14日1,600
15～30日2,400

・W400×約H1350～2100mm
※展示会用品掲載品

↓下記写真のようにビニールを
挟み仕切りとして使用可能です。



サイズ W2650×H1000mm

1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400

サイズ W3550×H1000mm

1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000


・四方ハトメ有
・紐無し
※設置の為のひもやインシュロック等は
お客様にてご準備ください。



ベルトパーテーションポール

1日3,000	・サイズ: φ60×H730mm ベース部分φ300
2日3,750	・ベルト長さ: L2000mm
3日4,500	・スタッキング不可
4日4,875	※セレモニー&パーティ用品掲載品
5日5,250	
6日5,625	※スタッキング可能タイプも
7日6,000	取り寄せにてご手配可能です。
その後+260	お問合せ下さい。
30日12,000	

感染対策関連用品



飛沫防止パネル①窓付/W850×H900mm スタンド付


1～7日2,000
その後+90
30日4,000

- ・スタンド付
- ・窓部(W350×H200mm)
- ・四つ角に取付用穴が開いています。

※大きな傷や破損の場合、
買取となりますので予めご了承ください。

※表記の金額は全て税別となります。

↓ W900ハンガーラックへ取り付けて使用可能



飛沫防止パネル②/W870×H650mm スタンド付

1～7日1,750
その後+80
30日3,500

- ・スタンド付
- ・窓無し
- ・四つ角に取付用穴が開いています。

※大きな傷や破損の場合、
買取となりますので予めご了承ください。

パネル用スタンド



1～3日500
10日750
20日1,050

- ・2個1セット
- ・L300×D850×H550mm
- ・対応厚み：～15mm迄
- ・対応パネルサイズ：H300～H1800mm

パネル用クランプ



1～7日500
その後+20
30日1,000

- ・2個1セット
- ・対応パネル厚：3～8mm
- ・クランプ取付厚：10～40mm以内
- ・重量：300g(1個あたり)

※ねじ締めに六角レンチが必要です。



シングルハンガー/W900mm

1～15日2,500
16～30日5,000

・サイズ：W900×D410×H1100～1700mm



【販売】ビニールクロス白

1枚 550円

素材：塩化ビニール製
サイズ：1370×2200×0.08mm



カラーコーン

重り付	単品
1日390	1日190
2日420	2日210
3日450	3日230
4日480	4日250
5日510	5日270
6日540	6日290
7日570	7日310


・カラー：赤 or 緑



カラーバー

1日190
2日210
3日230
4日250
5日270
6日290
7日310

- ・カラー：赤白 or 緑白
- ・長さ：約2100mm



感染対策関連用品

非接触消毒液ディスペンサー/360ml



1～2日2,000
3日2,400
4日2,600
5日2,800
6日3,000
7日3,200
その後+140
30日6,400

電源:単三アルカリ乾電池×4本

※乾電池はお客様にてご準備お願い致します。

容量:360ml

サイズ:φ93×上部135×高さ203mm

重量:345g

防水レベル:IPX4

吐出量:2段階

※液体タイプのアルコール消毒液をご使用下さい。

ジェルタイプの消毒液には対応しておりませんので
ご注意ください。

※噴射量が多い為、ご使用の際は下にタオル等敷く事
をお勧めいたします。

※アルコール消毒液はお客様にてご準備お願い致します。

非接触式自動温度測定 アルコールディスペンサー スタンド付



1～3日2,400
4日2,600
5日2,800
6日3,000
7日3,200
その後+140
30日6,400

型番:K9 Pro Dual

電源:USBケーブルまたは単三アルカリ乾電池×4本

※乾電池はお客様にてご準備お願い致します。

サイズ:W140×D145×H445mm

容量:1200ml

測定距離:2～8cm

検温範囲(アラーム警告):37.3～39.0℃

設置場所:卓上または専用スタンドに取り付けて
床置き使用が可能です。

非接触赤外線体温計/HFS-1000



1～2日2,000
3日2,400
4日2,600
5日2,800
6日3,000
7日3,200
その後+140
30日6,400

サイズ:約W42×D42.5×H191.1mm

測定部位:こめかみ

使用温度範囲:16～40℃ 最小表示単位:0.1℃

最大許容誤差:±0.2℃(体温測定モード:36～39℃)

最小温度範囲:22.0～42.5℃(体温測定モード)

0.0～100℃(温度測定モード)

16～40℃(温室測定モード)

使用電池:単3形乾電池2本

ペダル式消毒液スタンド



1～3日2,700
4日2,925
5日3,150
6日3,375
7日3,600
その後+160
30日7,200

適応ボトル:H180～270mm

本体サイズ:W250×300×H1040mm

本体重量:約4.2kg

材質:スチール製

※受け台の高さ変更用のドライバーもご準備下さい。

置き型消毒液スタンド



1～3日2,000
4日2,166
5日2,333
6日2,499
7日2,666
その後+120
30日5,332

本体サイズ:H約900mm/ベース:φ320mm

ホルダー:W105×D100×H120mm

材質:ポール:アルミ合金

ベース・ホルダー:スチール

カラー:シルバー/ブラック/ホワイト

仕様:組立式

付属品:ボトル盗難防止簡易チェーン

ポップ取付用クリップ、ポップ3種

※消毒液・消毒液用ボトルはお客様にてご準備お願い致します。

CO2高感度密度計/HCOM-JPCO2-001



1～7日1,500
8～14日1,990
15～30日3,000

型番:HIRO/HCOM-JPCO2-001

本体サイズ:約W120×H60×D25mm

本体重量:約125g

定格入力:5V

使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V800mAh

充電方式:microUSB

充電時間:約3時間

タイマー:USBコード接続時24時間

コードレス使用時1時間

コンパクトCO2濃度測定器/TOA-CO2MG-001



1～7日1,500
8～14日1,990
15～30日3,000

型番:TOA-CO2MG-001

本体サイズ:W93×H72×D42mm

材質:ABS

温度測定範囲:-10～60℃(±2℃)

湿度測定範囲:5%～99%RH(±5%RH)

CO2濃度測定範囲:400～5000 ppm

入力電圧:DC5V

充電方式:microUSB

付属品:本体×1、USBケーブル×1、説明書×1

充電時間:約4～5時間

使用可能時間:約9時間

感染対策関連用品

複数名を同時に瞬時に検温！離れた場所から、簡単に検温が可能です



サーマルカメラ ミラーONE FS258/PRO

<仕様>

付属品:本体・モニター(19~22インチ)・接続ケーブル・HDMIケーブル1m

ACコード・三脚・三脚ケース・リモコン(電池付)・備品明細

設定警告温度:自由に設定

動作環境:屋内推奨(カメラに映る部分に熱源がない環境、非防水)

赤外線カメラの解像度:256×192

可視光カメラ解像度:1280×720

画像出力:HDMI端子

ターゲット:複数のターゲットを同時に表示

(顔画像記録機能付、1~4m計測...同時に10名程度まで同時計測が可能です)

速度:瞬時

測定:0.5~4m(同時複数可能・顔記録機能)

理論:発熱スクリーニング熱カメラ

精度:±0.5℃(使用環境温度32.9度)

《注意事項》

※1温度検知が高い場合、別途体温計にて再計測を推奨いたします。

※2ウイルスに感染しているかどうか判断する製品ではございません。

※3マスク着用での計測も可能ですが、前髪や帽子等を外したほうが計測しやすい場合がございます。

※4カメラ画角内に強い光や熱源などがありますと正しく計測されない場合がございます。

PC不要！
かんたん接続

1日 30,000
2~3日38,000
以降1日毎+11,000

サーマルカメラ オプション品

カメラ用卓上クランプ



1日500
2日625
3日750
4日813
5日875
6日938
7日1,000
その後+40
30日2,000

取付可能サイズ:1/4-inch、ネジ穴を備えている
Logitech Webcam C922 C930e C930 C920 C615に適合
耐荷重:1kg
取付可能サイズ:厚さ60mmまで

モニターアーム/支柱取付型



1~2日1,000
3日1,200
4日1,300
5日1,400
6日1,500
7日1,600
その後+70
30日3,200

取付可能サイズ:27型まで
可動域:360度
VESA規格:75×75mm/100×100mm対応
耐荷重:10kg
取付可能パイプ:【丸】φ40~60mm
【角】40×40~50×5mm

①入場口前 看板

新型コロナウイルス対策実施中

感染拡大防止の ためのお願い

飲食時以外はマスクの着用にご協力ください

感染拡大防止の為、下記に該当する方は
入場をお断りさせていただきます。

【1】過去1週間以内から現在までに、下記①~④を含む体調不良のある方

①体温37.5度以上
②強い倦怠感
③感冒様症状(咳、咽頭痛、息苦しさ等)
④味覚・嗅覚異常などの異常がある
※①~④のいずれかに同居人が当てはまる方も対象となります

【2】PCR検査陽性歴があり、①有症状者では、発症日から10日未満、かつ、症状軽快後72時間以内②症状軽快後24時間経過から24時間以上の間隔をあげ、2回のPCR検査で陰性を確認できていない、または③無症状病原体保有者では、陰性確認から10日未満④検体採取日から6日間経過後、24時間以上の間隔をあげ2回のPCR検査陰性を確認できていない。

【3】新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある方

【4】本人が濃厚接触者として自宅待機中、または、同居者が濃厚接触者として自宅待機中

【5】過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある方

H1800×W900mm

②入場口前 看板



- 入退場時の手指消毒実施をお願いします。
- 会場内では隣の方との距離の確保をお願いします。
- 会場内ではマスク着用をお願いします。
- 体調がすぐれない時は参加をご遠慮ください。

H1800×W900mm

看板1台レンタル料金(税別)

1日3,000円 / 2~3日3,800円 / その後+1,100円

※複数台のご利用や、1週間以上ご利用、長期ご利用の場合は別途ご相談ください

③場内 POP

新型コロナウイルス対策実施中

予防対策実施のお願い

新型コロナウイルスの予防や感染拡大防止のため下記のご協力をお願いします。



手・指の消毒
Hand Disinfection



マスクの着用
Wear a Mask



距離の確保
Keep a Distance



検温チェック
Temperature Checks

※販売のみ
1枚 1,000円

A3サイズ

オプションレンタル

L型ポップスタンド

1~14日 1,600円

15~30日 2,400円